


technical data

Portata - Flow rate



Pressioni di utilizzo - Flow rate range

Pressione minima	
Minimum Pressure	0.5 bar
Pressione massima	
Maximum Pressure	5.0 bar
Pressione minima consigliata	
Minimum Pressure suggested	1.0 bar
Pressione massima consigliata	
Maximum Pressure suggested	3.0 bar

Materiali - Materials

Corpo Zama	Body Zamac
Interni POM	Internal Parts POM
Guarnizioni NBR	Gasket NBR
Anticalcare TPE	Rubber nozze TPE
Leva Ottone	Lever Brass

